


www.zarrinyadak.com




درباره ما

شرکت زرین قطعه یزد در سال ۱۳۶۹ با تولید و ماشینکاری سرسیلندر خودروهای دیزلی از جمله بنز (OM355) در تیپ یورو صفر و مایلر به صورت رسمی قدم به عرصه تولید گذاشت. این شرکت در ادامه با تکیه بر تجربیات و دانش فنی پرسنل خود توانست مجموعه سرسیلندر کامل پژو را برای اولین بار به بازار ایران معرفی نماید.

در سال ۱۴۰۰ شرکت زرین قطعه با معرفی برند تخصصی زرین یدک، فعالیت خود را در زمینه قطعات موتورهای احتراقی خودروهای سنگین گسترش داد.

محصولات زرین یدک هم اکنون شامل مجموعه میل سوپاپ، استکان تایپیت بنز (OM355) در ۴ تیپ یورو صفر، یورو ۲، یورو ۳ و مایلر است. به زودی شاهد عرضه کامل سرسیلندر بنز یورو صفر و مایلر به بازار خواهیم بود.



مجموعه میل سوپاپ و استکان تایپیت
(یورو صفر، یورو ۲، یورو ۳، مایلر)



مجموعه کامل سرسیلندر بنز (OM۳۵۵)



مجموعه کامل سرسیلندر بنز (OM۳۵۵)

محصولات زرین یادک
دارای اسال گارانتی
بدون قید و شرط می باشند.



جهت فعالسازی گارانتی ،
سریال ۸ رقمی کارت گارانتی را به
شماره **۰۲۱ ۳۰۰۰۰۴۸۵۸** پیامک کنید




کوبلینگ و سری پمپ فارسونگه در موتورهای تیپ یورو ۲ و یورو ۳، ثابت و فاقد فنر می باشند. که این مورد باعث ایجاد تکانه های ناگهانی به میل سوپاپ در هنگام انتقال نیرو می شود. این اتفاق آنقدر تکرار شده تا میل سوپاپ از قسمت پشت دنده جدا شده و به اصطلاح میل سوپاپ می ژرد. تعویض کوبلینگ و مغزی پمپ و وزنه، بهترین و کم هزینه ترین راه حلی است که برای جلوگیری از بروز این مشکل پیشنهاد می شود.

کوبلینگ یورو صفر



در صورتی که سیستم کوبلینگ یورو ۲، یورو ۳ مطابق تصویر اصلاح شود، گارانتی زرین قطعه بدون قید و شرط می باشد.

کوبلینگ یورو ۲، یورو ۳



آزمایش و گزارش برش خورده بادامک و استکان تاپییت زرین

عمق سختی استکان تاپییت از سطح درگیر ۱۰۰۰ میکرون و در لایه های پایین به ۲۵۰۰ میکرون می رسد
میزان سختی در لایه های بالایی ۵۹ راکول می باشد.

100 μm	300	600	800	1000	1300	2500
720 HV0.3	692	571	565	403	338	295

عمق سختی بادامک از سطح درگیر، نقطه صفر بالایی ۵۰۰۰ میکرون و در لایه های پایین گام بادامک به ۸۷۰۰ میکرون می رسد.
میزان سختی در لایه های بالایی بادامک ۵۶ راکول می باشد.

100 μm	300	1700	3700	4700	5700	7700	8700
580 HV0.3	520	490	455	430	310	215	186








عمق سختی استکان تاپییت از سطح درگیر ۱۰۰۰ میکرون و در لایه های پایین به ۲۵۰۰ میکرون می رسد.
میزان سختی در لایه های بالایی ۶۱ راکول می باشد.

100 μm	300	600	800	1000	1300	2500
800 HV0.3	755	680	589	480	390	340


عمق سختی بادامک از سطح درگیر، نقطه صفر بالایی ۵۰۰۰ میکرون و در لایه های پایین گام بادامک به ۱۰۰۰۰ میکرون می رسد.
میزان سختی در لایه های بالای بادامک ۵۸ راکول می باشد.

100 μm	300	1700	3700	4700	5700	7700	10000
610 HV0.3	550	520	480	460	350	260	210





چرا میل سوپاپ و استکان تایپیت زرین با هم عرضه می شوند؟



تاثیر استکان تایپیت بر عمر مفید میل سوپاپ

استکان تایپیت کار کرده هرچند از نظر مکانیک یا تراشکار محترم سالم تشخیص داده شود، اما در عملکرد و عمر مفید میل سوپاپ تاثیر مستقیم دارد. بنابراین لازم است هنگام تعویض میل سوپاپ، استکان تایپیت نیز تعویض شود.



ساختار مواد و اندازه استاندارد

استکان تایپیت های موجود در بازار ممکن است گاهی ساختار، کیفیت و اندازه استاندارد و مطلوب را نداشته باشند و همین امر در عملکرد صحیح میل سوپاپ تاثیرگذار خواهد بود.

تضمین کیفیت و عملکرد محصول

با توجه به نصب همزمان میل سوپاپ و استکان تایپیت، شرکت زرین یدک به همراه ارائه گارانتی بدون قید و شرط، به مشتریان خود این اطمینان را می دهد که محصول خریداری شده دارای کیفیت بالا و عملکرد قابل قبول می باشد.



زرین یادک
ZARRIN YADAK
قطعات خودروهای سبک، سنگین







یزد، پایانه باربری، جنب بانک تجارت

www.zarrinyadak.com

zarrinyadaksaz@gmail.com

۰۹۱۳ ۳۷۴ ۵۷۶۰

سامانه پیام کوتاه: ۱۰۰۰ ۰۰۰ ۳۵

پیشرو در حرکت، دقت در کیفیت

